



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M16X80

Referência	01405.160.080
Marca	-
UBB	500574459961
UNSPSC	31161620
EAN	8715494283878
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	80 mm
Classe	8.8/8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Só embalagens completas.As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias

Normas

EN	15048
ISO	4014/4032

harmonizadas
(heN-normas). Para
fixações não
pré-esforçadas,
parafusos estruturais
de acordo com a
EN 15048-1, estão
em conformidade
com o CPR. Em
comparação com
os parafusos
ISO 4014/4017
(anteriormente DIN
931/933) e porcas
ISO 4032 (DIN
934), parafusos e
porcas de acordo
com EN 15048
têm uma marcação
suplementar
'SB' (Structural
Bolting) no material
e marcação CE
nas caixas. O
fabricante tem que
ter certificação CE
para a produção
de parafusos de
acordo com a EN
15048. Parafusos
e porcas são
embalados em
conjunto numa
caixa selada. Uma
declaração de
desempenho (DoP)
está disponível. ISO
métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	80
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Desenho técnico

