

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M10X300

Numer artykułu 08250.100.300

Marka -

UBB 950351607797

UNSPSC 31161612

Numer EAN 8715492555731

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	300 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk(maks.)	24.65
k (maks.)	5.38
L (mm)	300
m	8
P	1.5

Rysunek techniczny



fn (max.) 6.6

s 17

Vn (max.) 10.58