

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M12X90

Numer artykułu	08250.120.090
Marka	-
UBB	950351609280
UNSPSC	31161612
Numer EAN	8715492555922
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	90 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk(maks.)	30.65
k (maks.)	6.95
L (mm)	90
m	10
P	1.75

Rysunek techniczny



fn (max.) 8.75

s 19

Vn (max.) 12.7