

Porca sextavada DIN 934
Aço Galvanizado a quente |8|
M22

Referência	01500.220.001
Marca	-
UBB	950355023439
UNSPSC	31161727
EAN	8715492413130
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Info Porcas galvanizadas a quente ISO métricas devem ser produzidas com classe de tolerância de rosca 6H e aplicar-se com partes roscadas (parafusos, varões) galvanizados a quente ISO métricas com classe de tolerância de rosca 6az antes da passivação.Quando a rosca da porca é feita após a galvanização, esta não é revestida. No entanto, a resistência à

corrosão não é influenciada negativamente, uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de acoplamento. ISO métrico

Especificação técnica

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Desenho técnico

