FABORY



Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 B

Numer artykułu	0S106681
Marka	-
UBB	500513523620
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835359043
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	14
Całkowita długość	80
Średnica wału	4.5
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	14
Gwint podziałowy	0.75
Odpowiednie dla stali nierdzewnej	Tak
Materiał do cięcia	HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia	Biały
Kwadrat klucza	3.4

Normy