

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 5X22MM



Numer artykułu	39105.050.022
Marka	-
UBB	500649080933
UNSPSC	31163201
Numer EAN	8717077256514
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5 mm
Length	22 mm
Materiał	Stal sprężynowa
Materiał techniczny	420-560 HV30
Obróbka powierzchni	Ocynkowane

Info V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Normy

ISO	8752
BS	7060
DIN	1481
NEN	2458

Specyfikacja techniczna

a (min.)	0.9
d1 (maks.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	22
s	1
V	17.54

Rysunek techniczny

