

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 6X22MM



Numer artykułu	39105.060.022
Marka	-
UBB	500649081923
UNSPSC	31163201
Numer EAN	8717077256613
Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	6 mm
Length	22 mm
Materiał	Stal sprężynowa
Materiał techniczny	420-560 HV30
Obróbka powierzchni	Ocynkowane

Info V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Normy

ISO	8752
BS	7060
DIN	1481
NEN	2458

Specyfikacja techniczna

a (min.)	1.2
d1 (maks.)	6.7
d1 (min.)	6.4
d2 ≈	4
D (mm)	6
L (mm)	22
s	1.2
V	26.04

Rysunek techniczny

