



Kołki z karbami na połowie długości zbieżnymi do czoła DIN 1474 Stal automatowa 3X30MM

Numer artykułu 39740.030.030

Marka -

UBB 950359142250

UNSPSC 31163215

Numer EAN 8715492826794

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	3 mm
Length	30 mm
Materiał	Stal automatowa

Info V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.Dla średnicy znamionowej otworu d1zalecana jest tolerancja H11.Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Normy

ISO	≈8741
NEN	≈2605
DIN	1474

Specyfikacja techniczna

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
D (mm)	3
L (mm)	30
r ≈	3
Tolerancja	h9

Rysunek techniczny



