



## Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço ASTM A320 - ASTM A194 Sem tratamento de superfície Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X460 (18.1/8)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 22325.254.460             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 500578916370              |
| UNSPSC     | 31161619                  |
| EAN        | 8715494419413             |
| Emb. de 1  | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Diâmetro          | 1 Inch                       |
| Comprimento       | 460 mm                       |
| Classe            | Gr.L7 - Gr.7                 |
| Material          | Aço                          |
| Material técnico  | ASTM A320 - ASTM A194        |
| Direção da rosca  | Direita                      |
| Tratamento sup.   | Sem tratamento de superfície |
| Rosca             | Unified National Coarse      |
| Fios por polegada | 8                            |

### Info

Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim

### Normas

|      |               |
|------|---------------|
| BS   | ≈4882         |
| ASTM | A193/A194     |
| ASME | B16.5/B18.2.2 |

as extremidades  
chanfradas.

# FABORY

## Especificação técnica

|        |       |
|--------|-------|
| B      | 1.625 |
| L (mm) | 460   |
| M      | 25    |

## Desenho técnico

