

## Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M10X120

Numer artykułu 51000.100.120

Marka -

UBB 950351765025

UNSPSC 31161620

Numer EAN 8715492250742

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter            | M10                                                                                    |
| Length              | 120 mm                                                                                 |
| Klasa               | Min.50                                                                                 |
| Gniazdo             | Hexagon                                                                                |
| Kształt łba         | Łeb sześciokątny                                                                       |
| Materiał            | Stal nierdzewna                                                                        |
| Materiał techniczny | A2                                                                                     |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                                                                  |
| Gwint               | Metryczny                                                                              |
| Info                | Rozmiary o średnicy M20 i rozmiary o długości 8xd mają minimalną klasę właściwości 50. |

### Normy

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 931        |
| NF   | E25-112    |
| NEN  | 1555       |
| ISO  | 4014       |

### Specyfikacja techniczna

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 32  |
| b (min.): L200mm          | 45  |
| b (min.): L≤125mm         | 26  |
| d-D                       | M10 |
| k                         | 6.4 |
| L (mm)                    | 120 |
| P                         | 1.5 |

### Rysunek techniczny



