



Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M5X16

Numer artykułu	51250.050.016
Marka	-
UBB	952351521135
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715492277428
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	16 mm
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Cone
Gwint	Metryczny
Info	Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

NEN	2342
NF	E27-181
ISO	4027
BS	4168-3
ASME	B18.3.6M
DIN	914

Specyfikacja techniczna

d-D	M5
L (mm)	16
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Rysunek techniczny

