



Disco de mola DIN 2093 Aço mola Fosfatado 8X4,2X0,3MM

Referência	36307.084.003
Marca	-
UBB	950357531694
UNSPSC	31161811
EAN	8715492759375
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.2 mm
d _e	8
d _i	4.2
Material	Aço mola
Diâmetro Exterior	8
Tratamento sup.	Fosfatado

Info	Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica. Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais críticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450. Grupo 1: t 1,25 de aço C67S. Grupo 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de aço 51 Cr V4 (bordos
------	--

Normas

DIN	≈2093-A/C
-----	-----------

dos discos não maquinados). F = Força dos discos em Newton numa deflexão $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$). Tipo A: execução pesada ($De/t \approx 18$). Tipo B: execução média ($De/t \approx 28$). Tipo C: execução leve ($De/t \approx 40$). Se o tipo não for mencionado, as dimensões não são normalização DIN. Para o cálculo dos discos, ver DIN 2092.

Especificação técnica

d_i (H12)	4.2
D (mm)	4.2
F	118
l_0	0.55
t	0.3
Espessura	0.3
Tipo	B

Desenho técnico

