



## KIPP Cam levers, external thread Czarny Aluminium odlewane wg EN AC-46200/ stal nierdzewna 1.4305 M4X15,4X30

Numer artykułu 58006.041.030

Marka -

UBB 500689425022

UNSPSC 31162807

Numer EAN 4059245209019

Opakowanie 4 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Kolor               | Czarny                             |
| D1_MM               | 15.4mm                             |
| Materiał            | Odlewane aluminium/stal nierdzewna |
| Materiał techniczny | EN AC-46200/1.4305                 |
| Gwint               | Metryczny                          |

Info Materiał: Uchwyty odlew z aluminium EN AC-46200. Podkładka z tworzywa sztucznego PA 66 GF 35-X wzmocnionego włóknem szklanym. Sworznie zawiasu stal nierdzewna 1.4305. Bolce i podkładki ze stali klasy 5.8.Wersja: Uchwyty powłoka z droбноziarnistego lakieru proszkowego, czarna. Podkładka oporowa, czarna.

### Normy

# FABORY

Sworzeń zawiasu,  
polerowany.  
Bolce i podkładki  
ocynkowane,  
pasywowana  
na niebiesko  
stal. Uwaga:  
Regulowane  
dźwignie krzywkowe  
są używane,  
jeżeli położenie  
dźwigni względem  
osi naciągu  
pozwala tylko na  
jedną określoną  
pozycję (koło  
interferencyjne).  
Dokładną pozycję  
dźwigni reguluje  
się za pomocą  
śrubokrętu  
na wkręcie  
dociskającym  
z gwintem  
drobnozwojowym.  
Tworzywa sztuczne  
ulegają przesunięciu  
pod obciążeniem  
(hamowanie). Odniesienie  
do rysunku: 1)  
Wkręt dociskający  
do regulacji  
dźwigni. adjustable

## Specyfikacja techniczna

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| A                                  | 52.3 |
| A1                                 | 59.1 |
| B                                  | 18   |
| B1                                 | 13   |
| Siła oddziaływania<br>ręcznego (N) | 100  |
| D                                  | 4    |
| D1                                 | 15.4 |
| D2                                 | 8    |
| F                                  | 2    |
| H                                  | 11.2 |
| H1                                 | 17   |
| L                                  | 30   |
| S                                  | 1    |

## Rysunek techniczny

