



Disco de mola DIN 2093 Aço mola 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatado 34X12,3X1,25MM

Referência	36307.353.012
Marca	-
UBB	500645288001
UNSPSC	31161811
EAN	8717077085411
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	12.3 mm
d _e	34
d _i	12.3
Material	Aço mola
Material técnico	50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Diâmetro Exterior	34
Tratamento sup.	Fosfatado

Info

Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica. Os discos de mola mencionados de acc. com ≈ DIN 2093 são de uso geral. Para aplicações mais críticas é aconselhada a escolha de discos de mola do grupo 36300, 36302, 36303 e 36450. Grupo 1: t 1,25 de aço

Normas

DIN	≈2093-A/C
-----	-----------

C67S.Grupo 2:
 $1,25 \leq t \leq 6,0$ de aço
 51 Cr V4 (bordos
 dos discos não
 maquinados).F =
 Força dos discos
 em Newton numa
 deflexão $s \approx 0,75 h_0$
 ($h_0 = L_0 - t$).Tipo A:
 execução pesada
 ($De/t \approx 18$).Tipo B:
 execução média
 ($De/t \approx 28$).Tipo C:
 execução leve ($De/t \approx 40$).Se o tipo não
 for mencionado,
 as dimensões não
 são normalização
 DIN.Para o cálculo
 dos discos, ver DIN
 2092.

Especificação técnica

di (H12)	12.3
D (mm)	12.3
F	2024
l0	2.45
t	1.25
Espessura	1.25

Desenho técnico

