



KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Stal nierdzwenna 1.4305, szpilka nieutwardzana, rękojeść z tworzywa 3MM

Numer artykułu	58572.000.003
Marka	-
UBB	500689862778
UNSPSC	31162807
Numer EAN	4059245011001
Opakowanie 3	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

D1_MM	6mm
Materiał	Stal nierdzwenna
Materiał techniczny	1.4305
Gwint	Metryczny
Info	Materiał: stal nierdzwenna. Gwintowana tuleja 1.4305. Trzpień ustalający 1.4305. Gałka grzybkowa, czarno-szara, z tworzywa termoplastycznego. Wersja: Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany i polerowany. Uwaga: Trzpienie ustalające są stosowane, aby zapobiec jakiejkolwiek zmianie pozycji blokowania z powodu sił poprzecznych. Nowe położenie blokowania można

Normy

ustawić tylko po
ręcznym odłączeniu
sworznia.

Specyfikacja techniczna

D	3
D1	6
D2	14
F1 = springiness beginning in N	4.5
F2 = springiness end in N	10
F x 30°	0.8
H	3.5
L1	12
L2	5
L3	10
L	31.5
P	0.75
SW1	8
SW2	10

Rysunek techniczny

