



## KIPP Indexing plungers with extended pin, lockout type, without locknut Metryczny drobnozwojny Stal 5.8, trzpień ustalające z tworzywa sztucznego Czarna oksydacja 5MM

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Numer artykułu | 58662.000.005             |
| Marka          | -                         |
| UBB            | 500690003750              |
| UNSPSC         | 31162807                  |
| Numer EAN      | 4059245012107             |
| Opakowanie 5   | Tylko pełne<br>opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Klasa               | 5.8                       |
| D1_MM               | 10mm                      |
| Materiał            | Stal                      |
| Obróbka powierzchni | Black Oxide               |
| Gwint               | Metryczny<br>drobnozwojny |

Info

Materiał: Stal  
klasa 5.8. Gałka  
grzybkowa z czarno-  
szarego tworzywa  
termoplastycznego. Wersja:  
Trzpień ustalający  
hartowany,  
szlifowany,  
oksydowanie na  
czarno. Uwaga:  
Trzpień ustalający  
są stosowane,  
aby zapobiec  
jakiegokolwiek zmianie  
pozycji blokowania  
z powodu sił  
poprzecznych.  
Nowe położenie

### Normy

## Specyfikacja techniczna

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| D                                  | 5    |
| D1                                 | 10   |
| D2                                 | 21   |
| F1 = springiness<br>beginning in N | 5    |
| F2 = springiness end<br>in N       | 16   |
| F x 30°                            | 1.3  |
| H                                  | 8    |
| L1                                 | 17   |
| L2                                 | 10   |
| L3                                 | 15   |
| L                                  | 49.5 |
| P                                  | 1    |
| SW1                                | 13   |

## Rysunek techniczny

