



## Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym **UNC** **ASME B18.3 Alloy steel** **ASTM F912 Bez pokrycia** **1/4-20X7/8**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Numer artykułu | U07840.025.0087        |
| Marka          | -                      |
| UBB            | 500624374913           |
| UNSPSC         | 31161518               |
| Numer EAN      | 8717077372399          |
| Opakowanie 100 | Tylko pełne opakowanie |

### Parametry techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Diameter            | 1/4 Inch                               |
| Length              | 7/8 Inch                               |
| Gniazdo             | Gniazdo sześciokątne                   |
| Materiał            | Alloy steel                            |
| Materiał techniczny | ASTM F912                              |
| Kierunek gwintu     | Prawy                                  |
| Punkt               | Cup                                    |
| Obróbka powierzchni | Bez pokrycia                           |
| Gwint               | Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC) |

### Info

All dimensions in above table are in inches. Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

### Normy

|      |       |
|------|-------|
| BS   | 2470  |
| ASME | B18.3 |

## Specyfikacja techniczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| C (maks.)           | 0.132 |
| J                   | 0.125 |
| t (min.)            | 0.125 |
| Zwoje gwintu na cal | 20    |

## Rysunek techniczny

