



Parafuso cabeça de embeber sextavado interior ISO 10642 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X14

Referência	51060.030.014
Marca	-
UBB	952351623105
UNSPSC	31161518
EAN	8715492264565
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	14 mm
Encaixe	Sextavado interior
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Info	Todas as dimensões são valores indicativos e pode haver desvios dependendo do fabricante. Devido à desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida. Quando são classes de aço (8.8 / 10.9 / 12.9) com reduzida capacidade de carga têm de ser marcados, a marcação desta
------	--

Normas

ISO	10642
-----	-------

classe é precedida do dígito "0". Então 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9. No aço inox está apenas marcada a classe do inox e não as suas propriedades mecânicas (A2-70 → A2). Estas duas formas de marcação podem ocorrer durante a fase de transição.

Especificação técnica

b (min.)	18
d-D	M3
dk (max.)	5.81
Rosca total C ≤	25
k (max.)	1.86
L (mm)	14
P	0.5
s	2
α	90

Desenho técnico

