



## Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superfície 5/16-18X2.1/4

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | U07000.031.0225           |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 500620904721              |
| UNSPSC     | 31161605                  |
| EAN        | 8717077357884             |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro         | 5/16 Inch                    |
| Comprimento      | 2.1/4 Inch                   |
| Encaixe          | Sextavado interior           |
| Forma da cabeça  | Cabeça cilíndrica            |
| Material         | Alloy steel                  |
| Material técnico | ASTM A574                    |
| Direção da rosca | Direita                      |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície |
| Rosca            | Unified National Coarse      |

**Info**

Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante. Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superfície podem causar problemas

### Normas

|      |       |
|------|-------|
| ASME | B18.3 |
|------|-------|

**FABORY**

de montagem. Aviso:  
electro-zincagem  
destes produtos  
pode causar  
disfunção  
hidrogénica.ft =  
totalmente roscado

## Especificação técnica

|                   |       |
|-------------------|-------|
| A                 | 0.469 |
| H                 | 0.312 |
| J                 | 0.25  |
| LT (min.)         | 1.12  |
| Fios por polegada | 18    |

## Desenho técnico

