



Șurub cu cap înecat și locaș hexagonal ISO 10642 Oțel Zincare cu fulgi - ISO 10683 010.9 M6X30

Cod Articol	07407.060.030
Marcă	-
UBB	500571180560
UNSPSC	31161518
EAN	8715494143004
PKG. of 200	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	30 mm
Clasă	010.9
Tip antrenare	Locaș hexagonal
Forma de cap	Cap înecat
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincare cu fulgi - ISO 10683
Filete	Filet metric

Info

Un înveliș cu foiță de zinc elimină riscul fragilității acide. Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj și pot varia în funcție de producător. Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă. Când organe de asamblare de oțel (ex. 8.8 / 10.9 /

Standarde

DIN	≈7991
ISO	10642

12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăți este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 și 10.9 → 010.9 și 12.9 → 012.9. Pentru organe de asamblare de oțel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oțelului exceptând clasa de proprietăți 70 (ex. A2-70 → A2). Actualele și precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Specificatii tehnice

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Filet complet $L \leq$	35
k (max.)	3.72
L (mm)	30
P	1
s	4
α	90

Desen tehnic

