

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M27X200

Číslo položky	01000.270.200
Značka	-
UBB	950351023268
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010285
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M27
Dĺžka	200 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	200
P	3
s	41

Technický náčrt

