

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M30X270

Číslo položky	01000.300.270
Značka	-
UBB	500644582222
UNSPSC	31161620
EAN	8717077006775
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M30
Dĺžka	270 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	270
P	3.5
s	46

Technický náčrt

