

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M33X360

Číslo položky	01000.330.360
Značka	-
UBB	950351028549
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010971
PKG. of 2	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M33
Dĺžka	360 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	360
P	3.5
s	50

Technický náčrt

