

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X70

Číslo položky	01010.160.070
Značka	-
UBB	950351051889
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014719
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	70 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technické špecifikácie

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Technický náčrt

