FABORY

# Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M20X75

| | |
|---|---|
| Referência | 01400.200.075 |
| Marca | - |
| UBB | 950351194457 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492408990 |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

## Parâmetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diâmetro | M20 |
| Comprimento | 75 mm |
| Classe | 8.8 |
| Encaixe | Sextavado |
| Forma da cabeça | Cabeça sextavada |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Direita |
| Tratamento sup. | Galvanizado a quente |
| Rosca | Métrica |
| Info | Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superficie, as tolerâncias correspondam ao nivel h.A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem |

## Normas

| | |
|---|---|
| NEN | 1555 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 931 |
| ISO | 4014 |

qualquer problema de fixação.As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos.ISO métrico

## Especificação técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 52 |
| b (min.): L200mm | 65 |
| b (min.): L≤125mm | 46 |
| d-D | M20 |
| k | 12.5 |
| L (mm) | 75 |
| P | 2.5 |
| s | 30 |

## Desenho técnico

