

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Oceľ Nelegovaná 8.8 M22X35

Číslo položky	01010.220.035
Značka	-
UBB	500644592874
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774674
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Dĺžka	35 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M22
k	14
L (mm)	35
P	2.5
s	32

Technický náčrt

