



Šest'hranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 100 M12X30

Číslo položky	01055.120.030
Značka	-
UBB	500571175792
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147446
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	30 mm
Trieda	100
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit
Info	Zinkové vložkovanie eliminuje riziko krehnutí vodíkom.

Normy

DIN	≈6921
-----	-------

Technické špecifikácie

d-D	M12
dc	24
k	8.7
L (mm)	30
P	1.75
s	17

Technický náčrt

