
FABORY



Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M12X70

Číslo položky	01098.120.070
Značka	-
UBB	500644621905
UNSPSC	31161620
EAN	8717077011083
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	70 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Trieda	22H
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Hrot	Dog
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	561
NF	E25-133

Technické špecifikácie

d-D	M12
dp (max.)	8.5
k	9
L (mm)	70
P	1.75
s	17
z2 (min.)	6

Technický nákres

