



Nastavovacia skrutka s malou šesťhrannou hlavou s plným čapíkom DIN 561 Oceľ Nelegovaná 22H M12X120

Číslo položky 01098.120.120

Značka -

UBB 500644622325

UNSPSC 31161620

EAN 8717077011120

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	120 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Trieda	22H
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Hrot	Dog
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	561
NF	E25-133

Technické špecifikácie

d-D	M12
dp (max.)	8.5
k	9
L (mm)	120
P	1.75
s	17
z2 (min.)	6

Technický náčrt

