

Šesťhranná matica MF/MEF DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M12X1,00 (≠DIN)

Číslo položky	01120.120.100
Značka	-
UBB	950355007507
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023698
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický jemný závit

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M12
m	10
P	1
s	19

Technický náčrt

