

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M27X80

Referência	01400.270.080
Marca	-
UBB	950351197260
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409577
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Info

Para parafusos galvanizados a quente com rosca ISO-METRIC, a rosca é produzida abaixo do normal, para permitir que depois do tratamento de superfície, as tolerâncias correspondam ao nível h. A vantagem deste tipo de produção é que os parafusos podem ser utilizados em qualquer furo roscado sem

FABORY

qualquer problema de fixação. As porcas correspondentes, com rosca ISO-METRIC são de acordo com a tolerância classe 6H, depois da galvanização para que possam ser roscadas nos parafusos ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Desenho técnico

