FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Pozinkované 8.8 M10X20/ S=17**

Číslo položky	01210.100.020
Značka	-
UBB	950351069477
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030269
PKG. of 200	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	20 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Technický nákres

