FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou ISO 4017/ DIN 933** Oceľ **Pozinkované 8.8 M10X40**

Číslo položky	01210.100.041
Značka	-
UBB	952351616927
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030368
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	40 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	16

Technický nákres

