FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou DIN 933** Oceľ **Pozinkované 8.8 M10X60/ S=17**

Číslo položky	01210.100.060
Značka	-
UBB	950351070368
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030429
PKG. of 100	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	60 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technický nákres

