FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou ISO 4017/ DIN 933** Oceľ **Pozinkované 8.8 M16X60**

Číslo položky	01210.160.060
Značka	-
UBB	950351076142
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031273
PKG. of 50	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M16
Dĺžka	60 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	2
s	24

Technický nákres

