



Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017 Oceľ Pozinkované 8.8 M18X30

Číslo položky	01210.180.030
Značka	-
UBB	950351077629
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031433
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M18
Dĺžka (L) (mm)	30
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technické špecifikácie

k	11.5
P	2.50
s	27

Technický náčrt

