FABORY



Skrutka so šesťhrannou **hlavou ISO 4017/ DIN 933** Oceľ **Pozinkované 8.8 M20X55**

Číslo položky	01210.200.055
Značka	-
UBB	950351079294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031631
PKG. of 25	Len kompletné balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	55 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závitu	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	55
P	2.5
s	30

Technický nákres

