




Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M20X140

Číslo položky 01210.200.140

Značka -

UBB 950351080268

UNSPSC 31161620

EAN 8715492031754

PKG. of 25 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M20
Dĺžka	140 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technické špecifikácie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5
s	30

Technický náčrt

