

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkované žlt pasivované |8| M22

Číslo položky	01320.220.001
Značka	-
UBB	950355018736
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042941
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Technický náčrt

