

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou |8| M8

Číslo položky	01325.080.001
Značka	-
UBB	500505355957
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207928
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Technický náčrt

