

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou |8| M12

Číslo položky	01325.120.001
Značka	-
UBB	500505356112
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207942
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technický náčrt

