

Šesťhranná matica MF/MEF DIN 934 Oceľ Pozinkované |8| M18X1,50

Číslo položky	01330.180.150
Značka	-
UBB	950355290988
UNSPSC	31161727
EAN	8715493174146
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M18
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technické špecifikácie

d-D	M18
m	15
P	1.5
s	27

Technický náčrt

