



Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M16X280

Referência	01405.160.280
Marca	-
UBB	500613361087
UNSPSC	31161620
EAN	8715494428187
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	280 mm
Classe	8.8/8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Só embalagens completas.As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias

Normas

ISO	4014/4032
EN	15048

harmonizadas (heN-normas). Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR. Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas. O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048. Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada. Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível. ISO métrico

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L > 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	280
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Desenho técnico

