

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M22

Číslo položky	01336.220.001
Značka	-
UBB	500571892719
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282161
PKG. of 125	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M22
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Normy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technické špecifikácie

d-D	M22
m	18
P	2.5
s	32

Technický náčrt

