

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M36

Číslo položky	01336.360.001
Značka	-
UBB	500571893139
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282208
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M36
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M36
m	29
P	4
s	55

Technický náčrt

