

Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M33X90

Referência	01410.330.090
Marca	-
UBB	954351243348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410924
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M33
Comprimento	90 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Parafusos galvanizados a quente ISO métricos são produzidos com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização. Depois da galvanização é possível fazer a fixação com porcas standard e furos roscados classe de tolerância de rosca 6H.ISO métrico DIN 933

Normas

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M33
k	21
L (mm)	90
P	3.5
s	50

Desenho técnico

