

Parafuso cabeça sextavada rosca ISO métrica DIN 933 Aço Galvanizado a quente 8.8 M36X100

Referência	01410.360.100
Marca	-
UBB	954351243751
UNSPSC	31161620
EAN	8715492410962
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Parafusos galvanizados a quente ISO métricos são produzidos com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização. Depois da galvanização é possível fazer a fixação com porcas standard e furos roscados classe de tolerância de rosca 6H.ISO métrico DIN 933

Normas

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Desenho técnico

