

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlt pasivované |8| M10X1,00

Číslo položky	01340.100.100
Značka	-
UBB	950355299575
UNSPSC	31161727
EAN	8715492407221
PKG. of 250	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Trieda	8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlt pasivované
Závit	Metrický jemný závit

Normy

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technické špecifikácie

d-D	M10
m	8
P	1
s	17

Technický náčrt

