


## Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M12X60



Referência	01415.120.060
Marca	-
UBB	500574466891
UNSPSC	31161620
EAN	8715494289535
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	60 mm
Classe	8.8/8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Só embalagens completas. As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos. Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de

### Normas

ISO	4017/4032
EN	15048

# FABORY

acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas). Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR. Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas. O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048. Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada. Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível. ISO métrico

## Especificação técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

## Desenho técnico

