

Parafuso cabeça sextavada rosca DIN 931 Aço Galvanizado a quente 8.8 M30X110

Referência	01420.300.110
Marca	-
UBB	500621739480
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504553
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Parafusos e parafusos galvanizados a quente oversized são fabricados com classe de tolerância de rosca padrão 6g antes da galvanização. Após galvanização NÃO encaixarão, portanto, em porcas ou furos roscados padrão com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 72
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 85

b (min.): L≤125mm 66

d-D M30

k 18.7

L (mm) 110

P 3.5

s 46

Desenho técnico

